


# Oval presning

Til C-muffer af kobber gælder kontrol af målet "h". Dette gøres på den pressede muffes maksimale højde, helst med skydelære. Målingen sammenlignes med nedenstående tabel. Hvis "h"-målet overskrides, skal du efter korrekt udført kontaktpresning kontakte et Elpress-serviceværksted. Se målepunkter på billede.



## Pressebakketabel type C-muffer (H-mål)

C-bakkenr.	C-muffe	max h mm
5	C6-10	12,5
6	C16-25	15,5
8-9	C25-50	22,0
13	C50-70, C70-95	26,5
15	C95-120	30,8
18	C150-185	44,5
21	C240-300, C23	54,4