


# Soikea puristus

Kuparisista **haaritusliittimistä** tarkistetaan mitta "h". Mittaus tehdään puristetun soikion enimmäiskorkeudesta mieluiten työntömitalla. Mittaa verrataan seuraavan taulukon arvoihin. Jos "h"-mitta ylittyy oikein tehdyn kosketuspuristuksen jälkeen, ota yhteyttä Elpress-huolto-  
liikkeeseen. Katso mittauspisteet kuvasta.



## Puristusleukataulukko, tyyppi C -hylsy (H-mitta)

C-leuan nro	Hylsy	suurin h mm
5	C6-10	12,5
6	C16-25	15,5
8-9	C25-50	22,0
13	C50-70, C70-95	26,5
15	C95-120	30,8
18	C150-185	44,5
21	C240-300, C23	54,4

